

Mikro-Vickers keménységmérő: HM-210/220

Konfiguráció

További 3 darab objektív lencse adható hozzá



Behatolási kép felvételéhez (50x)
Fénysugár csökkentés a behatolás körül



Objektívek széles választéka különböző nagytítással

	Rendszer konfigurálás	Választható külön tartozékok		Megjegyzések					
		GYÁRI OPCIÓK							
Érintő képernyős modellek	Rendszer A	HM-210 Rendszer A	Főegység standard terheléssel	810-401D	Video kamera egység	810-354D			
			Manuális XY asztal 25 x 25mm	810-420	2X objektív	11AAC104			
		HM-210 Rendszer A	Főegység standard terheléssel	810-401D	5X objektív	11AAC105		198AA061 knoop behatolótesttel	
			Manuális XY asztal 50 x 50mm	810-423	10X objektív	11AAC106			
		HM-220 Rendszer A	Főegység alacsony terheléssel	810-406D	20X objektív	11AAC107			198AA062 knoop behatolótesttel
			Manuális XY asztal 25 x 25mm	810-420	100X objektív	11AAC108			
	HM-220 Rendszer A	Főegység alacsony terheléssel	810-406D	Behatolótest szár egység	11AAC109				
		Manuális XY asztal 50 x 50mm	810-423	2X objektív	11AAC104				
	HM-210 Rendszer B	Főegység standard terheléssel	810-404D	5X objektív	11AAC105		198AA061 knoop behatolótesttel		
		Manuális XY asztal 25 x 25mm	810-420	10X objektív	11AAC106				
	HM-210 Rendszer B	Főegység standard terheléssel	810-404D	20X objektív	11AAC107			A VISION UNIT egységgel nem használható	
		Manuális XY asztal 50 x 50mm	810-423	100X objektív	11AAC108				
HM-220 Rendszer B	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	Behatolótest szár egység	11AAC109	A VISION UNIT egységgel nem használható				
	Manuális XY asztal 25 x 25mm	810-420	Méromikroszkóp	11AAC129					
HM-220 Rendszer B	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	2X objektív	11AAC104					
	Manuális XY asztal 50 x 50mm	810-423	5X objektív	11AAC105					
HM-210 Rendszer C	Főegység standard terheléssel	810-404D	10X objektív	11AAC106			198AA062 knoop behatolótesttel		
	Motorikus XY asztal 50 x 50mm	810-461D	20X objektív	11AAC107					
HM-210 Rendszer C	Főegység standard terheléssel	810-404D	100X objektív	11AAC108	A VISION UNIT egységgel nem használható				
	Motorikus XY asztal 100 x 100mm	810-462D	Behatolótest szár egység	11AAC109					
HM-220 Rendszer C	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	Méromikroszkóp	11AAC129					
	Motorikus XY asztal 50 x 50mm	810-461D	2X objektív	11AAC104					
HM-220 Rendszer C	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	5X objektív	11AAC105			198AA062 knoop behatolótesttel		
	Motorikus XY asztal 100 x 100mm	810-462D	10X objektív	11AAC106					
HM-220 SYSTEM C	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	20X objektív	11AAC107	A VISION UNIT egységgel nem használható				
	Motorikus XY asztal 100 x 100mm	810-462D	100X objektív	11AAC108					
HM-210 Rendszer D	Főegység standard terheléssel	810-404D	Behatolótest szár egység	11AAC109		198AA062 knoop behatolótesttel			
	Motorikus XY asztal 50 x 50mm	810-461D	Méromikroszkóp	11AAC129					
HM-210 Rendszer D	Főegység standard terheléssel	810-404D	2X objektív	11AAC104			A VISION UNIT egységgel nem használható		
	Motorikus XY asztal 100 x 100mm	810-462D	5X objektív	11AAC105					
HM-220 Rendszer D	Főegység standard terheléssel	810-404D	10X objektív	11AAC106					
	Motorikus XY asztal 50 x 50mm	810-461D	20X objektív	11AAC107					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	100X objektív	11AAC108		198AA062 knoop behatolótesttel			
	Motorikus XY asztal 100 x 100mm	810-462D	Behatolótest szár egység	11AAC109					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	Méromikroszkóp	11AAC129			A VISION UNIT egységgel nem használható		
	Motorikus XY asztal 50 x 50mm	810-461D	2X objektív	11AAC104					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	5X objektív	11AAC105					
	Motorikus XY asztal 100 x 100mm	810-462D	10X objektív	11AAC106					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	20X objektív	11AAC107		198AA062 knoop behatolótesttel			
	Motorikus XY asztal 50 x 50mm	810-461D	100X objektív	11AAC108					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	Behatolótest szár egység	11AAC109			A VISION UNIT egységgel nem használható		
	Motorikus XY asztal 100 x 100mm	810-462D	Méromikroszkóp	11AAC129					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	2X objektív	11AAC104					
	Motorikus XY asztal 50 x 50mm	810-461D	5X objektív	11AAC105					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	10X objektív	11AAC106		198AA062 knoop behatolótesttel			
	Motorikus XY asztal 100 x 100mm	810-462D	20X objektív	11AAC107					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	100X objektív	11AAC108			A VISION UNIT egységgel nem használható		
	Motorikus XY asztal 50 x 50mm	810-461D	Behatolótest szár egység	11AAC109					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	Méromikroszkóp	11AAC129					
	Motorikus XY asztal 100 x 100mm	810-462D	2X objektív	11AAC104					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	5X objektív	11AAC105		198AA062 knoop behatolótesttel			
	Motorikus XY asztal 50 x 50mm	810-461D	10X objektív	11AAC106					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	20X objektív	11AAC107			A VISION UNIT egységgel nem használható		
	Motorikus XY asztal 100 x 100mm	810-462D	100X objektív	11AAC108					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	Behatolótest szár egység	11AAC109	A VISION UNIT egységgel nem használható				
	Motorikus XY asztal 50 x 50mm	810-461D	Méromikroszkóp	11AAC129					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	2X objektív	11AAC104					
	Motorikus XY asztal 100 x 100mm	810-462D	5X objektív	11AAC105					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	10X objektív	11AAC106			198AA062 knoop behatolótesttel		
	Motorikus XY asztal 50 x 50mm	810-461D	20X objektív	11AAC107					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	100X objektív	11AAC108	A VISION UNIT egységgel nem használható				
	Motorikus XY asztal 100 x 100mm	810-462D	Behatolótest szár egység	11AAC109					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	Méromikroszkóp	11AAC129					
	Motorikus XY asztal 50 x 50mm	810-461D	2X objektív	11AAC104					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	5X objektív	11AAC105			198AA062 knoop behatolótesttel		
	Motorikus XY asztal 100 x 100mm	810-462D	10X objektív	11AAC106					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	20X objektív	11AAC107	A VISION UNIT egységgel nem használható				
	Motorikus XY asztal 50 x 50mm	810-461D	100X objektív	11AAC108					
HM-220 Rendszer D	Főegység alacsony terheléssel	810-409D	Behatolótest szár egység	11AAC109		A VISION UNIT egységgel nem használható			
	Motorikus XY asztal 100 x 100mm	810-462D	Méromikroszkóp	11AAC129					

* A PC-t nem tartalmazza.

Mindegyik rendszert 50x objektívvel szállítjuk